

# Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV4-1/8-1/4-U

Numer produktu: 190791

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                          |
| Średnica nominalna                             | 3.1 mm                                                            |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                          |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                           |
| Konstrukcja                                    | Zasada Push Pull                                                  |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Klasyfikacja morska                            | patrz certyfikat                                                  |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                    |
| Maks. moment dokręcenia                        | 8 Nm                                                              |
| Waga produktu                                  | 35 g                                                              |
| Liczba wylotów                                 | 4                                                                 |
| Liczba linii zasilających                      | 1                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny 1/8 NPT                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 1/4"                                 |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 14 °F...140 °F                                                    |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                             |
| Materiał części z gwintem                      | Mosiądz niklowany                                                 |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                         |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                               |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                   |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                               |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                           |