

# Złącze wtykowe-T QSTF-1/8-5/16-U

Numer produktu: 190826

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                      |
| Średnica nominalna                             | 5 mm                                                                          |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                                      |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                       |
| Konstrukcja                                    | Kształt L, dodatkowe przyłącze, gwint wewnętrzny wzdłużny<br>Zasada Push Pull |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Klasyfikacja morska                            | patrz certyfikat                                                              |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                                  |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                               |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                                |
| Maks. moment dokręcenia                        | 8 Nm                                                                          |
| Waga produktu                                  | 25 g                                                                          |
| Liczba wylotów                                 | 2                                                                             |
| Liczba linii zasilających                      | 1                                                                             |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny 9/16                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny 1/8 NPT                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Gwint wewnętrzny 1/8 NPT<br>do przewodu o średnicy zewn. 5/16"                |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 14 °F...140 °F                                                                |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                                         |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                     |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                                           |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                               |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                           |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                                       |