


# Kombinacja zespołów przygotowania powietrza MSB6N-3/8-FRC10:J12M2

Numer produktu: 534029

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 6                                                                                                                             |
| Seria                                                           | MS                                                                                                                            |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem                              | Pokrętło obrotowe ze zintegrowanym zamkiem                                                                                    |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                                                                               |
| Dokładność filtracji                                            | 40 µm                                                                                                                         |
| Spust kondensatu                                                | automatyczny                                                                                                                  |
| Konstrukcja                                                     | Regulator z filtrem i manometrem<br>Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa                                              |
| Funkcja regulatora                                              | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z kompensacją ciśnienia wstępnego<br>z odpowietrzaniem wtórnym<br>z funkcją przepływu powrotnego |
| Ostona pojemnika                                                | zintegrowany jako pojemnik metalowy                                                                                           |
| Wskaźnik ciśnienia                                              | Z manometrem                                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                               | 1,5 bar...12 bar                                                                                                              |
| Zakres regulacji ciśnienia                                      | 0,5 bar...12 bar                                                                                                              |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3500 l/min                                                                                                                    |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gazy obojętne                                                                |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                              |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                                                                                      |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                 |
| Temperatura medium                                              | 5 °C...60 °C                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia                                           | 5 °C...60 °C                                                                                                                  |
| Waga produktu                                                   | 1713 g                                                                                                                        |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy osprzętu                                                                                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | 3/8 NPT                                                                                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | 3/8 NPT                                                                                                                       |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                     |