


Zawór kulowy VAPB-4-F-63-F10-CR

Numer części: 534321

FESTO

korozjo- i kwasoodporne.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Typ uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	Rp4
Rysunek otworowania kołnierza	F10
Średnica wewnętrzna	100 mm
Średnica nominalna DN	100
Ciśnienie nominalne armatura	63
Moment uruchamiający	95 Nm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] Gazy obojętne Woda ciecz obojętne
Temperatura medium	-10 ... 180 °C
Przepływ Kv	1 414 m ³ /h
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał uszczelnień	FPM PTFE
Materiał kuli	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla kuli	1.4401
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Ciężar elementu	22 300 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Klasa odporności na korozję KBK	3