


Zawór dławiąco-zwrotny GR-QB-1/4-U

Numer produktu: 534682

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QB-1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	QB-1/4
Sposób uruchamiania	ręczne
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	21.1 cfm
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	22.4 cfm...24.7 cfm
Ciśnienie robocze	-13.8 psi...116 psi
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Pozycja montażu	dowolny
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	35 cfm
Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	47.6 cfm...48 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	32 °F...140 °F
Waga produktu	1 oz
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

Cechy	Wartość
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał głowicy radetkowanej	Mosiądz niklowany
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz niklowany