

# Manometr PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Numer produktu: 1908519

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres wskazania                             | 0 bar...60 bar<br>0 MPa...6 MPa<br>0 psi...870 psi                                                                                     |
| Spełnia normę                                | EN 837-1                                                                                                                               |
| Wielkość nominalna, manometr                 | 63                                                                                                                                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.<br>Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Konstrukcja                                  | Manometr sprężynowy rurkowy                                                                                                            |
| Typ mocowania                                | Instalacja na przewodach                                                                                                               |
| Medium robocze                               | Gazy obojętne<br>Ciecze neutralne                                                                                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów<br>bez tlenu                                                                                                            |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...6 MPa<br>0 bar...60 bar<br>0 psi...870 psi                                                                                     |
| Współczynnik obciążenia zmiennego            | 0.66                                                                                                                                   |
| Klasa dokładności pomiaru                    | 1,6                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                              | IP65                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania                   | -40 °C...70 °C                                                                                                                         |
| Temperatura medium                           | 0 °C...60 °C                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                        | 0 °C...60 °C                                                                                                                           |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                         |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                              |
| Położenie przyłącza                          | Promieniowe na dole                                                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1/4                                                                                                                                   |
| Materiały mające kontakt z medium            | Mosiądz                                                                                                                                |
| Materiał części z gwintem                    | Mosiądz                                                                                                                                |
| Materiał obudowy                             | Stal                                                                                                                                   |
| Materiał wziernika                           | PS                                                                                                                                     |

| Cechy         | Wartość                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy | srebrny                                                                    |
| Waga produktu | 80 g                                                                       |
| Skala         | Skala potrójna<br>MPa (na zewnątrz)<br>bar (na zewnątrz)<br>psi (wewnątrz) |