

Filtr
MS4N-LF-1/8-EUV
 Numer produktu: 535674

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	4
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	40 µm
Spust kondensatu	automatyczny ręczne, bez blokady
Konstrukcja	Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym
Ośłona pojemnika	zintegrowany jako pojemnik metalowy
Stopień separacji kondensatu	75 %
Ciśnienie robocze	2 bar...12 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1100 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Wielkość porów	40 µm
Waga produktu	349 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Cechy	Wartość
Materiał pojemnika	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał wziernika	Poliamid
Materiał dysku separującego	Polioksymetylen