

Element zderzakowy YSRWJ-5-8-A

Numer produktu: 192968

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	5
Skok	8 mm
Amortyzacja	samonastawna mięka krzywa charakterystyki
Pozycja montażu	dowolny
Precyzyjna regulacja	0.03 mm
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	8 mm
Maks. siła zderzenia	200 N
Maks. pobór energii na skok	1 J
Maks. pobór energii na godzinę	10000 J
Maks. energia resztkowa	0.01 J
Siła resetowania	1 N
Waga produktu	45 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa