

# Siłownik płaski DZF-2 1 1/2"-1"-A-P-A

Numer produktu: 194264

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 1 in                                                                                  |
| Ø tłoka                                                     | 2 1/2"                                                                                |
| Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-                           | 0.4 stopień                                                                           |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie                  | Tłok owalny                                                                           |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                     |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 1682 N                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 1870 N                                                                                |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 337 g                                                                                 |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 13 g                                                                                  |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 25 g                                                                                  |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 1379 g                                                                                |
| Przylącze pneumatyczne                                      | 1/4 NPT                                                                               |
| Materiał pokrywy                                            | Aluminium                                                                             |
| Materiał uszczelnień                                        | FPM<br>TPE-U(PU)                                                                      |
| Materiał obudowy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Materiał tłoczyska                                          | Stal wysokostopowa                                                                    |