

Rozgąłęziacz obrotowy GF-1/2-1/4

Numer produktu: 539292

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	15 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Przepływ normalny 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
Przepływ normalny 1-2.X otwarty (6->0)	14130 l/min
Maks. prędkość obrotowa	2500 1/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Podczas pracy z wodą należy stosować filtr 5 µm Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Maks. moment dokręcenia	8 Nm
Maks. siła osiowa	50 N
Maks. siła promieniowa	250 N
Znamionowy moment dokręcenia	4.25 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	1190 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał wałka	Stal wysokostopowa