

Siłownik kompaktowy ADNP-50-25-A-P-A-QS-6

Numer części: 539429

FESTO

zgodny z ISO 21287, z sygnalizacją położenia, z gwintem zewnętrznym na tłoczysku, z zintegrowanymi złączkami QS.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	25 mm
Średnica tłoka	50 mm
Gwint na tłoczysku	M12x1,25
Zgodny z normą	ISO 21287
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.8 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	1 057 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	1 178 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	94 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	41 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	380 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	6 g
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z gwintem wewnętrznym Z osprzętem
Przylączy pneumatyczne	QS-6
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stop aluminium Anodowanie
Materiał rury siłownika	Stop aluminium Anodowanie