

Moduł wyjść CPX-4DA

Numer produktu: 195754

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym i techniką przyłączy) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Waga produktu	42 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	W zależności od bloku przyłączeniowego
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid PC
Diody LED	1 diagnostyka ogólna 4 diagnostyka kanałów 4 status kanału
Diagnostyka	Zwarcie/przeciążenie na kanał Zbyt niskie napięcie na wyjściach
Liczba wyjść	4
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Sposób działania po zwarcu Monitorowanie modułu
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Znam. 16 mA
Charakterystyka wyjścia	Zgodnie z normą IEC1131-T2
Logika przełączania wyjść	PNP (przełączanie do plusa)
Maks. sumaryczne natężenie prądu na wyjściach na moduł	4 A
Maks. zasilanie na każdy kanał	1 A (obciążenie lampą: 24 W)
Izolacja elektryczna między kanałami	nie
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	Tak, w przypadku zasilania pośredniego
Zabezpieczenie (przeciwzwarceniowe)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na kanał