

Siłownik okrągły ESNU-32-25-P-A

Numer produktu: 196377

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	25 mm
Ø tłoka	32 mm
Gwint na tłoczysku	M10X1,25
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła cofania sprężyny przy wsuniętym tłoczysku	30 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	30 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	442.2 N
Ruchoma masa własna	144 g
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	121 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	9 g
Waga produktu	402 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	370.5 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	15.5 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Cechy	Wartość
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa