

# Separator wody CQA-28

Numer produktu: 196984

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 20 mm                                                                                 |
| Pozycja montażu                                | pionowo                                                                               |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                     |
| Konstrukcja                                    | Zasada Push Pull                                                                      |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...7 bar                                                                     |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.95 bar...10 bar                                                                    |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                                                  |
| Temperatura medium                             | -25 °C...75 °C                                                                        |
| Temperatura otoczenia                          | -25 °C...70 °C                                                                        |
| Waga produktu                                  | 18 g                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Tulejka wtykowa QS-28                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Tulejka wtykowa QS-28                                                                 |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz                                                                               |