

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-QS-3-RS-D

Numer produktu: 197579

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-3
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Element regulacyjny	Śruba radetkowania
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	130 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	100 l/min...130 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.2 bar...10 bar
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	180 l/min
Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	200 l/min...220 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	3 Nm
Waga produktu	23 g
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

Cechy	Wartość
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał śruby do regulacji	Nierdzewna stal stopowa
Materiał przyłącza obrotowego	Cynkowy odlew kokilowy chromianowany