

# Blok przyłączeniowy CPE10-PRS-1/4-10

Numer produktu: 543829

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 16 mm                                   |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 10                                      |
| Maks. liczba stref ciśnienia               | 2                                       |
| Ciśnienie rozrywające                      | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi              |
| Ciśnienie robocze                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura medium                         | -5 °C...50 °C                           |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                           |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu  | 1.2 Nm                                  |
| Waga produktu                              | 515 g                                   |
| Typ mocowania bloku przyłączeniowego       | Przy pomocy otworów przelotowych        |
| Typ mocowania zaworu                       | z gwintem wewnętrznym                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G1/4                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |