


# Płyta przyłączeniowa VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Numer produktu: 2605075

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                                              | 26 mm                                         |
| Przyłącze funkcyjne 32                                          | G1/8                                          |
| Przyłącze funkcyjne 34                                          | G1/8                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 22                                       | Płyta przyłączeniowa<br>G1/8                  |
| Przyłącze pneumatyczne 44                                       | Płyta przyłączeniowa<br>G1/8                  |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                       |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...16 bar                                |
| Ciśnienie pilota                                                | 3 bar...8 bar                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 800 l/min                                     |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 0 - Brak obciążenia korozyjnego               |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura medium                                              | 0 °C...50 °C                                  |
| Temperatura otoczenia                                           | 0 °C...50 °C                                  |
| Waga produktu                                                   | 1200 g                                        |
| Przyłącze zasilania pilotów 14                                  | M5                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/8                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                        | G1/8                                          |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał listwy przyłączeniowej                                 | Stop aluminium do przeróbki plastycznej       |
| Materiał O-ring                                                 | NBR                                           |
| Materiał śrub                                                   | Stal                                          |