


# Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VABF-S2-1-P1A3-N38

Numer produktu: 546094

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                                              | 43 mm                                                                                 |
| W oparciu o normę                                               | ISO 5599-2                                                                            |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej                      | Alternatywne zasilanie ciśnieniem dla 1                                               |
| Ciśnienie robocze                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1300 l/min                                                                            |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                            | zgodne z dyrektywą UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych                     |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                          | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych                                           |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                       |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                                                 | IP65<br>NEMA 4                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Waga produktu                                                   | 340 g                                                                                 |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa                            | na płycie łączeniowej<br>na pojedynczej płycie przyłączeniowej                        |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |