

## Zespół osłony mieszkowej EADB-V2-40-S401-500

Numer produktu: 2828838

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                        | 57 mm                                                                  |
| Wielkość                                   | 40                                                                     |
| Zakres skoku                               | 401 mm...500 mm                                                        |
| Wydłużone tłoczysko                        | 137 mm                                                                 |
| Konstrukcja                                | okrągły<br>Zestaw przyssawki fałdowej<br>z przewodowym odpowietrzeniem |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne                                         |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Odporność chemiczna                        | Pyły<br>Opilki<br>Oleje<br>Smary<br>Benzyna                            |
| Stopień ochrony                            | IP65<br>wg IEC 60529                                                   |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...80 °C                                                         |
| Ruchoma masa własna                        | 157 g                                                                  |
| Waga produktu                              | 222 g                                                                  |
| Typ mocowania                              | Push-on<br>za pomocą trzpienia gwintowanego                            |
| Przyłącze pneumatyczne                     | G1/4                                                                   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                              |
| Materiał części adaptacyjnych              | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany                   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                                                    |
| Materiał przyssawki fałdowej               | NBR                                                                    |
| Materiał trzpienia gwintowanego            | Nierdzewna stal stopowa                                                |