

# Przewód z tworzywa sztucznego PAN-6X1-NT

Numer produktu: 546285

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 6 mm                                                                                                                                                                |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 32 mm                                                                                                                                                               |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 4 mm                                                                                                                                                                |
| Min. promień gięcia                                 | 14 mm                                                                                                                                                               |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                                                                                                                          |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi                                                                                               |
| Certyfikacja                                        | TÜV                                                                                                                                                                 |
| Klasyfikacja morska                                 | patrz certyfikat                                                                                                                                                    |
| Jednostka certyfikująca                             | B 013277 0506 00                                                                                                                                                    |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                       |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia                               | -30 °C...80 °C                                                                                                                                                      |
| Waga produktu według długości                       | 0.016 kg/m                                                                                                                                                          |
| Przyłącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-średnica zewn. 6 mm<br>do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową<br>Do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 4 mm |
| Kolor                                               | naturalny                                                                                                                                                           |
| Twardość w skali Shore'a                            | D 55 +/-3                                                                                                                                                           |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                           |
| Materiał przewodu                                   | TPE-A                                                                                                                                                               |