


Zawór podstawowy LF-D-MAXI-U

Numer produktu: 546434

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	40 µm
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Konstrukcja	Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Stopień separacji kondensatu	75 %
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	786 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	14 °F...140 °F
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	14 °F...140 °F
Temperatura otoczenia	14 °F...140 °F
Wielkość porów	40 µm
Waga produktu	46.9 oz
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC