

Kabel połączeniowy KMC-1-230AC-5

Numer produktu: 30934

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	320 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Kształt A
Napięcie znamionowe AC	230 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PC
Materiał styków	Brąz