

Wspornik LBG-80

Numer produktu: 31765

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	6 kN
Waga produktu	1050 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Żeliwo z grafitem kulkowym
Materiał trzpienia	Stal do nawęglania
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa