

# Płyta przyłączeniowa VABS-S2-1S-G38-C1

Numer produktu: 546760

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 42 mm                                                                               |
| W oparciu o normę                            | ISO 5599-2                                                                          |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów       | zewn.                                                                               |
| Ciśnienie robocze                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                              |
| Zakres napięcia roboczego AC                 | 110 V                                                                               |
| Zakres napięcia roboczego DC                 | 24 V                                                                                |
| Odporność na napięcie udarowe                | 4 kV                                                                                |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C    | 2 A                                                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                     | 3                                                                                   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)         | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                              |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                     |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Stopień ochrony                              | IP65<br>NEMA 4<br>w stanie zamontowanym                                             |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C                                                                       |
| Waga produktu                                | 371 g                                                                               |
| Przekrój poprzeczny żył kabla                | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>                                        |
| Typ mocowania                                | Przy pomocy otworów przelotowych                                                    |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał płyty przyłączeniowej               | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                        |