



# Płyta regulatora VABF-S3-2-R6C2-C-10

Numer produktu: 546788

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 18 mm                                                                                 |
| W oparciu o normę                            | ISO 15407-1                                                                           |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej   | Regulator ciśnienia dla 2, rewersyjny                                                 |
| Funkcja regulatora                           | Stałe ciśnienie wyjściowe z odpowietrzaniem wtórnym                                   |
| Opcjonalny manometr                          | możliwy                                                                               |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi                     |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0.5 bar...10 bar                                                                      |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                       |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                              | IP65<br>NEMA 4                                                                        |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Waga produktu                                | 245 g                                                                                 |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa         | na płycie łączeniowej<br>na pojedynczej płycie przyłączeniowej                        |
| Przyłącze manometru                          | Przy pomocy klamry mocującej                                                          |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał części obsługowej                   | PA                                                                                    |
| Materiał obudowy regulatora                  | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |