


# Zawór zabezpieczający podciśnienie ISV-1/4

Numer produktu: 33970

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                            | Wartość                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                         | G1/4                                                                      |
| Sprawność impulsu wyrzutowego                                    | 8 MPa<br>8 bar                                                            |
| Pozycja montażu                                                  | dowolny                                                                   |
| Ciśnienie robocze                                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar                                      |
| Wymagana szybkość wysysania przy -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 1.6 l/min                                                                 |
| Medium robocze                                                   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                       | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                          |
| Zgodność z LABS                                                  | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Temperatura otoczenia                                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Waga produktu                                                    | 16 g                                                                      |
| Typ mocowania                                                    | wkręcane                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                         | G1/4                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                         | G1/4                                                                      |
| Materiał sprężyny                                                | Stal wysokostopowa                                                        |
| Materiał filtra                                                  | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>Plecionka ze stali szlachetnej |
| Materiał obudowy                                                 | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                   |
| Materiał śruby drążonej                                          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                   |
| Materiał pływaka                                                 | Polioksymetylen                                                           |