

Jednostka prowadząca FENG-80- -KF

Numer produktu: 34491

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Skok	10 mm...500 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. siła Fy	2300 N
Maks. siła Fy statyczna	3120 N
Maks. siła Fz	2300 N
Maks. siła Fz, statyczna	3120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My, statyczny	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment statyczny Mz	259 Nm
Siła przesunięcia	40 N
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	77 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	10430 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	77 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	54 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	3.9 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal odpuszczona