



Kombinacja zespołów przygotowania powietrza MSB4N-1/4:C3J2M1D7A1F3-WP

Numer produktu: 550486

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	4
Seria	MS
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Przycisk obrotowy z zapadką możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	40 µm
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający Zawór załączający Regulator z filtrem i manometrem
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe z kompensacją ciśnienia wstępnego z odpowietrzaniem wtórnym z funkcją przepływu powrotnego
Osłona pojemnika	Osłona ochronna z tworzywa
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	4.5 bar...10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	4 bar...9 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	600 l/min
Parametry cewki	24 V DC: 1,8 W
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	1500 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	1/4 NPT

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Przylącze pneumatyczne 3	G1/4 1/4 NPT
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC