

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-4X0,75-SW-500

Numer produktu: 551438

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	20 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.7 mm
Min. promień gięcia	10 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-30 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.00643 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred.zew. 4 mm do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 3 mm, z nakrętką kotłową Do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 3 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE