


Przekładnia EMGA-120-P-G3-SAS-140

Numer produktu: 552198

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	120 mm
Wielkość kotnierza silnika	140 mm
Luz skrzętny	0.12 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	3:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	6500 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	115 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	2.63 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	184 Nm
Maks. efektywność	98 %
Sztywność skrzętna	12 Nm/arcmin
Waga produktu	6000 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	120G
Interfejs przekładni, napęd	140A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS