

Interfejs elektryczny CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE

Numer produktu: 552562

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Interfejs magistrali polowej	Interfejs AS: wtyczka z kablem płaskim Napięcie obciążenia: wtyczka z kablem płaskim
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Zwarcie/przeciążenie na wejściach
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Maksymalna liczba cewek zaworów	8
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy napięcia roboczego
Liczba urządzeń slave na urządzenie	2
Zakres napięcia roboczego DC, AS-Interface	26.5 V...31.6 V
Czas stabilizacji sygnału na wejściu (wytlumienie odbić)	3 ms
Informacja dot. napięcia obciążenia	przez przyłączy napięcia obciążenia (24VDC)
Zakres napięcia obciążenia DC	21.6 V...26.4 V
Maksymalna liczba wejść	8
Znamionowe napięcie robocze DC AS-Interface	26.5 V
Napięcie znamionowe obciążenia DC	24 V
Tętnienie resztkowe, AS-Interface	20 mVss
Tętnienie resztkowe, napięcie obciążenia	4 Vss
Poziom przełączania	Sygnał 0: ≤ 5 V Sygnał 1: ≥ 11 V
Pobór prądu przy napięciu obciążenia z AS-Interface i przyłączy napięcia obciążenia	Wejścia: 200 mA Elektronika: 40 mA Zawory: 460 mA (w zależności od typu zaworu)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 % bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	346 g
Charakterystyka wejść	wg IEC 1131-2, typ 02
Logika przełączania wejść	PNP (przełączanie do plusa)

Cechy	Wartość
Zakres adresowania	1A ... 31A (0) 1B ... 31B Ustawianie za pomocą urządzenia adresującego AS-Interface
Separacja galwaniczna, interfejs magistrali polowej	Transoptor
Wskaźnik LED specyficzny dla magistrali	AS-i: działanie sieci AS-Interface Aux/Pwr: zasilanie elektryczne AS-Interface Fault: błąd AS-Interface
Wskaźnik LED specyficzny dla produktu	0 ... 7: Stan przełączania wejść 12/14: stan przełączania zaworów (na zawór)
Identyfikacja produktu	Kod ID: ID=Ah, ID1=7h, ID2=7h Kod IO: 7 h Profil: S-7.A.7
Materiał pokrywy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	CR NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS