

## Zespół osłony mieszkowej DADB-S1-50-S351-375

Numer produktu: 553493

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                   | 57 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Wielkość                                              | 50                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres skoku                                          | 351 mm...375 mm                                                                                                                                                                                                |
| Wydłużone tłoczysko                                   | 106 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Konstrukcja                                           | okrągły<br>Zestaw przyssawki fałdowej<br>z przewodowym odpowietrzeniem                                                                                                                                         |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                 |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Odporność chemiczna                                   | Pyły<br>Opilki<br>Oleje<br>Smary<br>Benzyna                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                                       | IP54                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                                 | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Waga produktu                                         | 151 g                                                                                                                                                                                                          |
| Typ mocowania                                         | za pomocą trzpienia gwintowanego<br>Przy pomocy gwintu wewnętrznego                                                                                                                                            |
| Przylącze pneumatyczne                                | G1/4                                                                                                                                                                                                           |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                      |
| Materiał części adaptacyjnych                         | Wzmocniony poliamid                                                                                                                                                                                            |
| Materiał uszczelnień                                  | NBR                                                                                                                                                                                                            |
| Materiał przyssawki fałdowej                          | NBR                                                                                                                                                                                                            |
| Materiał trzpienia gwintowanego                       | Nierdzewna stal stopowa                                                                                                                                                                                        |