

Sprzęgło
EAMD-33-22-19-10X12
Numer produktu: 5030024

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	19 mm
Średnica uchwyty 2	10 mm
Wielkość	33
Długość znamionowa	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	4.6 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	9 Nm
Waga produktu	46.1 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS