

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-16X2-BL

Numer produktu: 553911

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	16 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	94 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	12 mm
Min. promień gięcia	67 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0527 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Waga produktu według długości	0.092 kg/m
Przylącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 16 mm
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	D 55 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-A