

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-SW-300

Numer produktu: 553940

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	10 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	54 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	7 mm
Min. promień gięcia	28 mm
Informacja o zastosowaniu	TPE-U na bazie estrów Przewód z tworzywa sztucznego może być ułożony razem z kablami tylko wtedy, gdy ich ekranowanie nie zawiera estru kwasu fosforowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu z tworzywa sztucznego.
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.0489 kg/m
Przylącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)