


Wyspa zaworowa VTUB-12

Numer produktu: 553983

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa Multi-pin
System elektryczny I/O	nie
Typ wyspy zaworowej	23
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem	PELV
Ciśnienie robocze	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	0 - 8 bar przy zewnętrznym zasilaniu pilotów
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Budowa wyspy zaworowej	Stały raster
Maks. liczba pozycji zaworowych	35
Maks. liczba stref ciśnienia	18
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny 3/2 otwarty, monostabilny 5/2 bistabilny 5/2 monostabilny
Wielkość zaworu	12 mm 24 mm
Maks. normalny przepływ nominalny	400 l/min przy 12 mm

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	12 mm 24 mm
Średnica nominalna	3 mm
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Pneumatyczne przyłącze robocze	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %