

Płyta przyłączeniowa VABS-S2-2S-N12-C1

Numer produktu: 555639

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	52 mm
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn.
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Zakres napięcia roboczego AC	110 V
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4 w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	815 g
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.08 mm²...0.75 mm²
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Odlew z aluminium