

Moduł położenia pośredniego SLG-Z-18-A

Numer produktu: 525681

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł wahadłowy
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	75 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i kotkiem pasowanym
Przyłącze pneumatyczne	M3
Materiał zderzaka	Stal niklowana
Materiał uszczelnień	PUR
Materiał obudowy	Aluminium twardo anodowany