



Wyłącznik zbliżeniowy SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Numer części: 525911

FESTO

elektryczny, bezstykowy, PNP, normalnie zamknięty, do napędów z rowkiem do czujników typ 8, montaż od góry, z kablem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Długość kabla	7.5 m
Przylącze elektryczne	3-adrig Kabel
Kształt	Do rowka-T
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zasada pomiaru	Magneto rezystancyjny
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przylączy elektrycznych
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Czas wyłączenia	11 ms
Czas włączania	0.5 ms
Maks. DC	3 W
Prąd resztkowy	0.1 mA
Spadek napięcia	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Moment dokręcenia	0.6 Nm
Ciężar elementu	90 g
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	PUR