

# Moduł rozgałęziający MS4-FRM-1/4-Y-Z

Numer produktu: 529557

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                         | Wartość                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                                               | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja                                                   | Moduł rozgałęziający                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                             | 0 bar...12 bar                                                                        |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 4600 l/min                                                                            |
| Normalny przepływ nominalny, wylot do góry                    | 1500 l/min                                                                            |
| Normalny przepływ nominalny, odprowadzenie w dół              | 1500 l/min                                                                            |
| Zakres napięcia roboczego AC                                  | 0 V...250 V                                                                           |
| Zakres napięcia roboczego DC                                  | 0 V...125 V                                                                           |
| Medium robocze                                                | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                  | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                    | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura przechowywania                                    | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                             | patrz rozszerzone informacje o materiale                                              |
| Temperatura medium                                            | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                         | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                                 | 405 g                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                      | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                      | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                      | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                      | G1/4                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                      | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                                              | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |