

# Filtr MS6-LF-1/4-ERM

Numer produktu: 529631

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 6                                                                |
| Seria                                                           | MS                                                               |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                  |
| Dokładność filtracji                                            | 40 µm                                                            |
| Spust kondensatu                                                | Odkręcany ręcznie                                                |
| Konstrukcja                                                     | Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym                        |
| Ostona pojemnika                                                | Ostona ochronna z tworzywa                                       |
| Stopień separacji kondensatu                                    | 75 %                                                             |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...20 bar                                                   |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 2500 l/min                                                       |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gazy obojętne   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                 |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                   |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                         |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                    |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                   |
| Wielkość porów                                                  | 40 µm                                                            |
| Waga produktu                                                   | 600 g                                                            |
| Typ mocowania                                                   | opcjonalnie:<br>Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/4                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/4                                                             |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                        |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR                                                              |
| Materiał filtra                                                 | PE                                                               |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                     |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                               |
| Materiał dysku separującego                                     | Polioksymetylen                                                  |

