



# Kabel przyłączeniowy KMP6-25P-12-2,5

Numer produktu: 530049

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Spełnia normę                                    | DIN 41652                  |
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki  |
| Częstotliwość połączeń                           | 50                         |
| Waga produktu                                    | 329 g                      |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe            |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                     |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D                      |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 25                         |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 15                         |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | 2x śruba 4-40 UNC          |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania          |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Kabel                      |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec             |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 15                         |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 15                         |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                 |
| Znamionowe napięcie robocze DC                   | 24 V                       |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 2.8 A                      |
| Odporność na napięcie udarowe                    | 1 kV                       |
| Długość kabla                                    | 2.5 m                      |
| Właściwości kabla                                | Standard                   |
| Warunki testowania kabla                         | Warunki testu na żądanie   |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe     | 86 mm                      |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla           | 129 mm                     |
| Średnica kabla                                   | 8.6 mm                     |
| Tolerancja średnicy kabla                        | ± 0,25 mm                  |
| Budowa kabla                                     | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0,34 mm <sup>2</sup>       |
| Zakończenia żył                                  | tępo odcięte               |

| Cechy                                             | Wartość                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony                                   | IP40                        |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym       |
| Temperatura otoczenia                             | -25 °C...70 °C              |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...70 °C               |
| Temperatura przechowywania                        | -25 °C...75 °C              |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS        |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L              |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 2                           |
| Materiał osłony kabla                             | PVC                         |
| Kolor powłoki kabla                               | szary                       |
| Materiał obudowy                                  | Wzmocniony PBT              |
| Kolor obudowy                                     | szary                       |
| Materiał śruby ryglującej                         | Mosiądz, niklowany          |
| Materiał styków                                   | Stop miedzi, połączany      |