



Kabel przyłączeniowy KMP6-25P-12-10

Numer produktu: 530051

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	DIN 41652
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Częstotliwość połączeń	50
Waga produktu	1140 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Sub-D
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	25
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	15
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	2x śruba 4-40 UNC
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	15
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	15
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2.8 A
Odporność na napięcie udarowe	1 kV
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	Standard
Warunki testowania kabla	Warunki testu na żądanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	86 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	129 mm
Średnica kabla	8.6 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,25 mm
Budowa kabla	15 x 0,34 mm ²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0,34 mm ²
Zakończenia żył	tępo odcięte

Cechy	Wartość
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-25 °C...75 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Materiał osłony kabla	PVC
Kolor powłoki kabla	szary
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Kolor obudowy	szary
Materiał śruby ryglującej	Mosiądz, niklowany
Materiał styków	Stop miedzi, połączany