

# Siłownik krótkoskokowy AEVC-12-10-P

Numer produktu: 530567

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 10 mm                                                                               |
| Ø tłoka                                                     | 12 mm                                                                               |
| Siła cofania sprężyny przy wsuniętym tłoczysku              | 4 N                                                                                 |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                              |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                             |
| Sposób działania                                            | pchający<br>Jednostronnego działania                                                |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                   |
| Sygnalizacja położenia                                      | brak                                                                                |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi                         |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                      |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 59.3 N                                                                              |
| Ruchoma masa własna                                         | 6.9 g                                                                               |
| Waga produktu                                               | 32 g                                                                                |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:            |
| Przylącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał pokrywy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany                                |
| Materiał uszczelnień                                        | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                    |
| Materiał obudowy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany                                |
| Materiał tłoczyska                                          | Stal wysokostopowa                                                                  |