

Pasywna oś prowadząca EGC-70- -FA

Numer produktu: 558864

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	50 mm...5000 mm
Wielkość	70
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Ix	395000 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	577000 mm ⁴
Maks. siła Fy	1850 N
Maks. siła Fz	1850 N
Maks. opór przesuwu na biegu jałowym	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Maks. moment My	51 Nm...132 Nm
Maks. moment Mz	51 Nm...132 Nm
Maks. siła Fy całej osi	1850 N
Maks. siła Fz całej osi	1850 N
Maks. moment Mx całej osi	16 Nm
Maks. moment My całej osi	51 Nm...132 Nm
Maks. moment Mz całej osi	51 Nm...132 Nm
Skrętny moment bezwładności It	240000 mm ⁴
Materiał profilu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał profilu ochronnego	ABS
Materiał pokryw	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał prowadnicy wózka	Stal

Cechy	Wartość
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany