


Filtr z węglem aktywnym LFX-D-MAXI

Numer produktu: 532778

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym Filtr włókien
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Zalecane maksymalne standardowe natężenie przepływu	1100 l/min
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	1100 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Gazy obojętne
Temperatura medium	5 °C...30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m3
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	921 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach za pomocą kątownika mocującego opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	Bez płyty przyłączeniowej
Przylącze pneumatyczne 1	Moduł baterii
Przylącze pneumatyczne 2	Moduł baterii
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Węgiel aktywny Tkanina
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy

Cechy	Wartość
Materiał pojemnika	PC