


Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-4X14

Numer produktu: 560983

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Szerokość | 59.6 mm |
| Długość | 107.3 mm |
| Szerokość modułu | 14.9 mm |
| Wielkość zaworu | 14 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 4 |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Budowa wyspy zaworowej | Można mieszać wielkości zaworów |
| Ciśnienie robocze | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Ciśnienie pilota | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 °C...50 °C |
| Waga produktu | 130.8 g |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do wkładki 14 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | dla Cartridge 14 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Wzmocniony poliamid |