

Zawór kulowy VAPB-1/4-F-40-F03

Numer produktu: 534302

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1/4
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek rowka = kierunek przepływu
Układ otworów w kołnierzu	F03
Średnica wewnętrzna-Ø	10 mm
Średnica nominalna DN	8
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	rewersyjny
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	40
Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN	5 Nm
Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3.5 Nm
W oparciu o normę	ISO 5211
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] Gazy obojętne Woda Ciecze neutralne
Temperatura medium	-20 °C...150 °C
Przepływ Kv	5.9 m ³ /h
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Numer materiału obudowy	2.0402 CW617N
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE

Cechy	Wartość
Materiał uszczelnień	HNBR PTFE
Materiał kuli	Mosiądz chromowanie na twardo
Numer materiału kuli	2.0401 CW614N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału wałka	2.0401 CW614N
Waga produktu	500 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne