



Jednostka mini EGSL-BS-35-50-8P

Numer produktu: 562160

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	50 mm
Wielkość	35
Równoległość ruchu w osi z	0.02 mm
Równoległość	0.05 mm
Luz cofania	50 µm
Średnica śruby	8 mm
Skok śruby	8 mm/obr.
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica na łożyskach kulkowych z koszykiem
Konstrukcja	Elektryczna jednostka mini Prowadnica z napędem śrubowo-kulkowym
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. przyspieszenie	25 m/s ²
Maks. prędkość	0.5 m/s
Powtarzalność	±0,015 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Ciągła siła posuwu	50 N
Maks. moment napędowy	0.127 Nm
Maks. siła Fy	512 N
Maks. siła Fz	512 N
Maks. moment Mx	6.2 Nm
Maks. moment My	6 Nm
Maks. moment Mz	6 Nm

Cechy	Wartość
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	20 N
Maks. siła posuwu Fx	75 N
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.015 Nm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie	2 kg
Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie	2 kg
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.0162 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	0.0426 kgcm ²
Stała posuwu	8 mm/obr.
Interwał konserwacji	Smarowanie na cały okres użytkowania
Ruchoma masa własna	270 g
Waga produktu	570 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego z tulejką centrującą Przy pomocy osprzętu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Odlew z aluminium lakierowany
Materiał prowadnicy	Stal żelazkowa
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał nakrętki pociągowej	Stal żelazkowa
Materiał wrzeciona	Stal żelazkowa