

Chwytnik promieniowy HGRT-25-A

Numer produktu: 563908

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Maks. zamiennosc	0.2 mm
Maks. luz katowy szczek chwytaka ax, ay	0.1 stopien
Maks. kat otwarcia	180 stopien
Symetria obrotowa	0.2 mm
Dokladnosc powtarzalnosc chwytaka	0.02 mm
Liczba szczek chwytaka	2
Pozycja montazu	dowolny
Sposob dzialania	dwustronnego dzialania
Funkcja chwytaka	Promieniowy
Konstrukcja	wymuszony przebieg ruchu
Sygnalizacja pozozenia	do wytlacznika zblizeniowego do czujnikow indukcyjnych
Cisnienie robocze	3 bar...8 bar
Maks. czestotliwosc robocza chwytaka	3 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	309 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	343 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego	Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejowania trzeba je kontynuowac)
Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciazenie korozyjne
Zgodnosc z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Calkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	1348 Ncm
Calkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie	1208 Ncm
Masowy moment bezwladnosc	2.1 kgcm ²
Maks. sila na szczekach chwytaka Fz, statyczna	180 N
Maks. moment na szczec chwytaka My statyczny	10 Nm
Maks. moment na szczec chwytaka Mz statyczny	1 Nm
Interwal smarowania uzupealnijacego elementow prowadnic	10 MioCyc
Waga produktu	540 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wew. i tulejki centrujacej

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko
Materiał szczęk chwytaka	Stal, hartowana